

## Obejma sztycy XLC PC-L06



Cena	<b>34,99 zł</b>
Cena poprzednia	<b>44,99 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>2502064920</b>
Producent	<b>XLC</b>

### Opis produktu

## Obejma podsiodłowa XLC PC-L06 z szybkozamykaczem (QR) - Czarna

### Wygodna regulacja wysokości siodełka bez narzędzi

**Obejma sztycy XLC PC-L06** to solidny i lekki element montażowy, który doceni każdy rowerzysta. Wyposażona w ergonomiczną **dźwignię szybkozamykacza (QR)**, umożliwia błyskawiczną zmianę wysokości siodełka bez konieczności używania kluczy imbusowych. Jest to nieocenione udogodnienie podczas jazdy w zmiennym terenie (np. zjazdy MTB), transportu roweru w samochodzie, czy gdy z jednego roweru korzysta kilka osób o różnym wzroście.

### Dlaczego warto wybrać obejmę XLC PC-L06?

- **System Quick Release:** Długa, wyprofilowana dźwignia pozwala na zamknięcie zacisku z użyciem niewielkiej siły, gwarantując jednocześnie pewne trzymanie.
- **Równomierny docisk:** Konstrukcja obejmę została zaprojektowana tak, aby rozkładać siłę nacisku na całej powierzchni, co chroni rurę podsiodłową i sztycę przed uszkodzeniem.
- **Pokrętło regulacyjne:** Po przeciwnej stronie dźwigni znajduje się nakrętka radełkowana, która pozwala na wstępne dokręcenie obejmę palcami - zero narzędzi.
- **Lekkość:** Wykonana z wysokiej jakości aluminium waży zaledwie 41g, nie obciążając niepotrzebnie roweru.

---

## Główne cechy produktu

Model PC-L06 charakteryzuje się minimalistycznym, czarnym designem, który pasuje do większości ram rowerowych. Aluminium użyte do produkcji jest odporne na korozję i warunki atmosferyczne. Mechanizm zaciskowy działa płynnie, a jego geometria zapobiega samoczynnemu otwarciu się podczas jazdy. Dostępność w popularnych średnicach sprawia, że łatwo dopasujesz ją do swojej ramy.

## Specyfikacja Techniczna

<b>Producent</b>	XLC
<b>Model</b>	PC-L06
<b>Dostępne średnice wewnętrzne (Wybierz wariant)</b>	<b>31.8 mm</b> <b>34.9 mm</b>
<b>Materiał</b>	Aluminium
<b>Typ zacisku</b>	QR (Szybkozamykacz)
<b>Kolor</b>	Czarny
<b>Waga</b>	41 g

### FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Jak dobrać rozmiar obejmmy?

Rozmiar obejmmy dobiera się do zewnętrznej średnicy rury ramy (komina), a nie samej sztycy. Zazwyczaj dla sztyc o średnicy 30.9 mm lub 31.6 mm stosuje się obejmę 34.9 mm. Dla sztyc 27.2 mm najczęściej pasuje obejmma 31.8 mm (często oznaczana jako 31.6 mm). Najlepiej zmierzyć starą obejmę lub ramę suwmiarką.

Czy do montażu potrzebuję narzędzi?

Nie. Dzięki systemowi QR (Quick Release) oraz radełkowanej nakrętce regulacyjnej, montaż i regulację obejmmy wykonasz w pełni ręcznie, bez użycia kluczy.

Czy obejmma pasuje do ram karbonowych?

Do ram i sztyc karbonowych zaleca się ostrożność przy używaniu zacisków QR, ponieważ łatwo jest użyć zbyt dużej siły i uszkodzić włókno węglowe. Do karbonu bezpieczniejszym wyborem są zazwyczaj obejmmy skręcane na śrubę z użyciem klucza dynamometrycznego, chyba że producent ramy dopuszcza stosowanie zacisków QR.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Ilość:** 1

**Wybierz rozmiar:** 31,8mm , 34,9mm